

# 永久磁石でメンテナンスフリー




無発塵・低騒音・低振動安全・衛生管理に優れており、設備の製造、取替えが簡単で破損する心配がないのでラインの生産性が高くなります。

洗浄機、印刷機、食品加工機械、医療機械、電子部品機械 etc...

## 非接触で磁力を用いて動力を伝える歯車!

### 型式と仕様と寸法


#### 頭無ボルトタイプ



MODEL No	A	B	C	D	POLES	Color
MGBOM202106	φ8~φ12	20	15	21	6	Black
MGBOM212106	φ8~φ12	21	15	21	6,8	Black
MGBOM213806	φ8~φ12	21	30	38	6	Grey
MGBOM262308	φ10~φ15	26	15	23	8	Black
MGBOM322810	φ10~φ20	32	15	28	10	Black
MGBOM354108	φ10~φ20	35	32	41	8	Black
MGBOM394108	φ10~φ20	39	30	41	8,10,12	Black
MGBOM422912	φ10~φ25	42	21	29	12	Grey
MGBOC453910	φ10~φ30	45	30	39	10	Black



#### クランプタイプ



MODEL No	A	B	C	D	POLES	Color
MGSOC212308	φ8~φ12	21	15	23	8	Silver
MGSOC262308	φ8~φ15	26	14	23	8	Silver
MGSOC323010	φ10~φ20	32	20	30	10	Silver
MGSOC353108	φ10~φ20	35	21.5	31	8,10	Silver
MGSOC393608	φ10~φ20	39	26.5	36	8,10,12	Silver
MGSOC403012	φ10~φ20	40	20	30	12	Silver
MGSOC423612	φ10~φ25	42	26	36	12	Silver
MGSOC453510	φ10~φ25	45	25	35	10	Silver


MODEL No	A	B	C	D	POLES	Color
MGSRC262308	φ8~φ12	26	14	23	8	Silver
MGSRC323010	φ10~φ15	32	20	30	10	Silver
MGSRC353108	φ10~φ20	35	21.5	31	8,10	Silver
MGSRC393608	φ10~φ20	39	26.5	36	8,10,12	Silver
MGSRC403012	φ10~φ20	40	20	30	12	Silver
MGSRC423612	φ10~φ25	42	26	36	12	Silver
MGSRC453510	φ10~φ25	45	25	35	12	Silver

### 伝達トルクグラフ

Sintered NdFeB		
品名	Gap	Torque(kg·cm)
MGBOM353908	0.5mm	3.8
	1mm	3.6
	1.5mm	3.4
MGBOM354108	1mm	3.9
	1.5mm	3.6
MGBOM202106	1mm	0.5
MGBOM262308	1mm	1.2
MGSOC262308	1mm	1.6
MGBOM422912 + MGBOM213806	1mm	3
MGBOM394108	1mm	5.2
MGBOM322810	1mm	1.3
MGBOM422912	1mm	3.4
MGBOC453910	0.5mm	6.4
	1mm	6
	2mm	5.2

Sintered NdFeB		
品名	Gap	Torque(kg·cm)
MGSOC322810	1mm	2.8
MGSRC353108	1mm	6
MGSRC393608	1mm	8
MGSRC403012	1mm	5.2
MGSRC403612	1mm	6.5
MGSRC423612	1mm	9
MGSRC453510	1mm	10.5

■ MGBOM353908	▲ MGBOM322310
■ MGBOM354108	◆ MGBOM423012
● MGSOC322810	■ MGSRC402912
● MGSRC402912	■ MGSRC402912
● MGBOM262308	■ MGBOC453910
* MGBOM423012 + MGBOM213806	■ MGSRC423512



内径調整が可能です!

## 特注のマグネットギアも対応可能!

◆ テクノライズ株式会社

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20 フロンティアビル5階

TEL (045)949-5008 FAX (045)949-6008

MAIL info@technorise.ne.jp URL http://www.technorise.ne.jp/

取扱店